



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



## SONIČNA ZOBNA ŠČETKA MEDIA-TECH WAVECLEAN PRO (MT6519)

**22,99€**

**SKU:** MT6519

[Oprema za dom](#), [Oprema za nego telesa](#),  
[Zobna in ustna higiena](#)

## OPIS IZDELKA

Sonic WaveClean Pro Mt6519 Sonic Travel Zobna ščetka za odrasle z dodatno dolgotrajno baterijo - Traja do 60 dni na enem polnjenju!

Napredna Sonic Technology.

36.000 vibracij na minuto z nizkim hrupom. Sonic WaveClean Pro Sonic zobne ščetke je učinkovitejša pri odstranjevanju plakete kot navadnih zobnih ščetk - glava se premika veliko hitreje, odstranjevanje do 7-krat več plakov iz zob.

Čiščenje ciklov

2-minutni časovnik s 30-sekundnim intervalom vas spominja, da spremenite območja za ščetkanje. To omogoča lažje dnevno in temeljito ščetkanje. Zobna ščetka se samodejno izklopi po 2 minutah.

Načini ščetkanja

5 Načini ščetkanja (nežno, beljenje, normalno, masaža, zaščita dlesni)

Zamenljivi nasveti

DuPont najlonska vlakna, mehka in udobna z "srednje" trdoto. Nežno in učinkovito doseže prepletene prostore in masaže dlesni. Oznaka obrabe na ščetinah označuje, kdaj je treba konico zamenjati z novo.

Dodatna dolgotrajna baterija



Svojo zobno ščetko lahko polnite s preprostim kablom USB. To je napajana s litij-ionske baterijo za polnjenje, polno polnjenje vam omogoča, da se utripa do 60 dni brez polnjenja (2-3 krat na dan).

Sonic zobna ščetka ISIPX7 vodoodporna in se lahko opere pod tok vode.

Sonic zobne ščetke

Srednje Nylon Bristle Dupont

Indikator za uporabo krtače

Nežno in učinkovito doseganje interdentalnih območij in masaža dlesni

5 načinov čiščenja (mehka, bela, normalna, masaža, guma)

Varnost: 36000 udarcev na minuto

2-minut pametni časovnik s 30 sekundami opomnik z njim

Polnjenje kabla USB.

Nepremočljiva: IPX7 za čiščenje vode

Moč: litijeva akumulatorska baterija za uporabo popolnoma napolnjene zobne ščetke do 60 dni (2-krat na dan, 2 min vsak)

2 glave glave in potovalnega primera v kompletu

Dimenzije: 175x27mm.

Teža: 96g